

Kazeta vrtáků HSS-G, "SP", 25-dílná (627154000)

Objednací číslo 627154000

EAN 4007430175847



Zástupný obrázek

- Vrták do kovu z rychlořezné oceli HSS-G, broušené provedení, válcovitý, DIN 338, typ N, křížové broušení 135°, povrch holý, 25dílná, v kovové kazetě
- Ø 1 - 13 x 0,5 mm; vhodný k vrtání oceli a ocelových odlitků, legovaných a nelegovaných, šedé litiny, temperované litiny, tvárné litiny, spěkaného železa, niklové mosazi, grafitu, neželezných kovů, plastů; pevnost v tahu do 900 N/mm²