

Kabel spiralny RJ50 męski na D-Sub 9 żeński 1,5 m czarny

Opis

Ten kabel spiralny firmy Delock może być używany do szeregowego łączenia urządzeń do przesyłania danych, takich jak modemy lub konwertery.

Kabel spiralny

Spiralny kabel umożliwia elastyczny transfer danych, jest łatwy do przechowywania i w przeciwieństwie do konwencjonalnych kabli zajmuje mniej miejsca. Ma również dużą siłę przywracania i może zostać przedłużony do czterokrotności pierwotnej długości.



Numer artykułu 87996

EAN: 4043619879960

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x RJ50 męski
 - 1 x D-Sub 9-pinowe żeński ze śrubami
- Elastyczny
- Długość zwoju:
 - min.: 450 mm
 - maks.: 1800 mm
- Współczynnik rozszerzalności: 4:1
- Rodzaj kabla: 26 AWG
- Średnica kabla: ok. 5,0 mm
- Materiał powłoki: PVC
- Kolor: czarny
- Długość: ok. 1,5 m

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie RJ50
- Jedno wolne złącze 9-pinowe D-Sub, męski

Zawartość opakowania

- Kabel spiralny RJ50 do D-Sub 9

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x RJ50 męski
Złącze 2:	1 x D-Sub 9-pinowe żeńskie ze śrubami

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	26 AWG 5 mm
Materiał:	PVC
Długość:	1,5 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de