# DIGITUS Hybrydowy kabel światłowodowy 4K AOC HDMI® z 10m odłączanym wtykiem

**AK-330127-100-S**
**EAN 4016032483779**




**Kabel hybrydowy AOC HDMI 2.0 Premium High Speed Et hernet 4K60Hz UHD HDMI D/A HDMI D/A M/M czarny 10m**

Ten aktywny hybrydowy kabel światłowodowy HDMI® AOC jest idealny do przesyłania nieskompresowanego obrazu i dźwięku z dużą przepustowością na większe odległości. Po odłączeniu wtyczki HDMI - typ - A, wtyki HDMI - typ - D są odsłonięte. Dzięki mniejszym wymiarom wtyku HDMI typu D można ułożyć kabel wedle potrzeb również w ciasnych przestrzeniach. Ponadto liczba różnych możliwych połączeń przez kabel zwiększa się dzięki odłączanym złączom (z HDMI - D na HDMI - D, z HDMI - D na HDMI - A; z HDMI A na HDMI A, z HDMI - A na HDMI - D).Hybrydowa struktura składająca się z przewodów miedzianych i światłowodowych eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne, zapewniając bezstratną transmisję na całej długości kabla, z rozdzielczością UHD do 4K / 60 Hz i przepustowością do 18 Gbps. Ze względu na zastosowanie przewodów optycznych (włókna szklanego), średnica tego aktywnego kabla jest niewielka i charakteryzuje się bardzo małymi promieniami gięcia i niską masą własną. Idealne rozwiązanie do użytku w domu, pomieszczeniach przeznaczonych na spotkania biznesowe lub salach konferencyjnych oraz w budynkach, przy czym są to tylko niektóre obszary zastosowania. Łatwa instalacja metodą plug and play (podłącz i używaj), od razu po podłączeniu można cieszyć się najwyższą jakością obrazu. Obsługiwane są liczne standardy, takie jak HDMI 2.0b, HDCP 2.2 lub HDR. W zakresie dźwięku obsługiwane są formaty ARC, DTS-HD Master Audio lub Dolby TrueHD, a także wiele innych funkcji. Wykorzystanie najnowocześniejszej technologii chipów umożliwia przesyłanie pełnego zakresu sygnału HDMI® i obsługę CED, EDID z bardzo niskim opóźnieniem i bez kompresji.

**Rozwiązanie jest wyposażone w odłączane złącza HDMI typu A, co umożliwia łatwe poprowadzenie przewodu w wąskich kanałach kablowych (z wtykiem HDMI typu D)**

- Obsługa formatów do 4K przy 50/60 Hz
- Obsługa formatów do 4K 3D
- Szybkość transmisji sygnału do 18 Gbps
- Obsługa do 120 Hz w Full HD
- Obsługa 1080p 3D HFR (wysoka częstotliwość odświeżania 3D)
- Obsługa formatu YUV 4:4:4
- HDCP 2.2, HDCP 1.4
- HDMI 2.0b (kompatybilność wstecz)
- Obsługa Deep Color (30-bitowa głębia koloru)
- Obsługa HDR10 (High Dynamic Range)
- Obsługa Audio Return Channel (ARC)
- Obsługa Consumer Electronic Control (CEC)
- Obsługa Lip-Sync (synchronizacja audio/wideo)
- Obsługa trybu Multi Stream audio/wideo
- Obsługa 21:9 Cinemascope
- Obsługa dźwięku 32-kanałowego
- Obsługa dźwięku 32-kanałowego
- Obsługa Dolby TrueHD
- Obsługa 8-kanałowego LPCM, 192 kHz, możliwość odtwarzania 24-bitowych plików audio
- Obsługa strumienia bitów DTS-HD Master Audio
- Obsługa formatu Super Audio CD (DSD)
- Obsługa formatu DVD-Audio
- Obsługa audio i wideo z dysków Blu-ray oraz HD DVD
- Obsługa EDID 2.0 (rozpoznawanie urządzenia)
- Opóźnienie: zerowe opóźnienie klatek (Zero frame delay)
- Płaszcz kabla: LSZH bezhalogenowy
- Temperatura robocza: od -10°C do 50°C
- Wilgotność robocza: 10–80% wilg. wzgl.
- Pobór mocy: 250 mW maks.
- Obsługa DVI wersja 1.0
- Złącze 1: HDMI Typ D, złącze męskie – adapter HDMI typ A, złącze męskie
- Złącze 2: HDMI typ D, złącze męskie – adapter HDMI typ A, złącze męskie
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 4096 x 2560 pikseli, 60Hz
- Powierzchnia styku: Pozłacana
- Standard HDMI: HDMI Premium High Speed z Ethernetem
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Typ obudowy: Metalowa
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Długość: 10 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: tak

| Logistyka | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 20 | 7.80 | 44.00 | 45.00 | 36.00 | 71,280.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 1 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.39 | 20.50 | 21.70 | 6.80 | 3,024.98 |
| Netto bez opakowania | 1 | 0.25 | 20.50 | 21.70 | 6.80 | 3,024.98 |

**Więcej zdjęć**









