



Osłona procesowa do czujników temperatury

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38



Aplikacja

Wykonanie do czujników temperatury EL = 83 mm

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]

25

Wytrzymałość na ciśnienie [MPa]

2,5

Dane mechaniczne

Waga [g]

70

Materiał

stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)

Podłączenie czujnika

G 3/8 Gwint wewnętrzny Ø 3 mm

Przyłącze procesowe

Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)

Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium

< 0,4 / -

Długość instalacyjna EL [mm]

38

Głębokość BL [mm]

83

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.