



BETA 42AS

Klucze płasko-oczkowe, calowe



Cechy

Klucz płasko-oczkowy Beta 42AS, wersja calowa: ulubiony wśród profesjonalistów

Szybkość i dostępność

Nachylenie widełek pod kątem 15° w stosunku do osi zmniejsza kąt powrotu, podczas gdy zmniejszona grubość klucza poprawia dostępność, nawet w ciasnych przestrzeniach.

Odporność i ochrona

Klucz ten został zaprojektowany z myślą o wysokiej wytrzymałości: nawet w przypadku nieprawidłowego użycia nie pęka nagle, ale odkształca się stopniowo, zapobiegając nagłym uszkodzeniom. Niklowo-chromowe wykończenie zapewnia również długotrwałą ochronę przed wpływami zewnętrznymi, pomyślnie przechodząc rygorystyczne

Jednorodność

Kucie rozpoczyna się od półproduktu o okrągłym przekroju, który gwarantuje jednorodne rozmieszczenie włókien, wykluczając powstawanie niebezpiecznych napięć wewnętrznych.

Ergonomia

Wielokątne ucho jest nachylone pod kątem 15°, aby zapewnić lepszą ochronę dłoni podczas użytkowania. Kształt jest wykonany bezpośrednio z formy, bez dodatkowego gięcia. Ponadto długość klucza, która jest dłuższa niż w przypadku większości produktów konkurencyjnych, umożliwia stosowanie wysokich momentów obrotowych przy



Wysoka wydajność

Zaprojektowany z myślą o wytrzymałości, klucz stopniowo odkształca się w przypadku niewłaściwego użytkowania, zapobiegając nagłemu złamaniu.



Ergonomiczna konstrukcja


Elegancki i smukły design, charakteryzujący się lekkimi liniami i lekkością w dotyku



Kompatybilność

Kształt jest doskonale kompatybilny ze wszystkimi historycznymi obudowami kluczy i modułami 42

Wymiary



Odniesienie

	Art.	MI "	MI1 "	L mm	H mm	Ø mm	S mm	S1 mm	α °	g
000421106	42AS 1/4	1/4	1/4	95	15,2	10,4	5,2	3,4	15	12
000421107	42AS 9/32	9/32	9/32	106	17,1	11,1	5,7	3,6	15	18
000421108	42AS 5/16	5/16	5/16	116	19	12,6	6,2	3,9	15	23
000421110	42AS 3/8	3/8	3/8	137	22,8	15,4	7,1	4,5	15	35
000421111	42AS 7/16	7/16	7/16	148	24,8	16,8	7,5	4,8	15	44
000421113	42AS 1/2	1/2	1/2	169	28,8	19,6	8,4	5,4	15	66
000421114	42AS 9/16	9/16	9/16	180	30,8	21	8,8	5,7	15	80
000421115	42AS 19/32	19/32	19/32	191	32,7	22,4	9,2	6,0	15	95
000421116	42AS 5/8	5/8	5/8	201	34,6	23,8	9,7	6,3	15	105
000421117	42AS 11/16	11/16	11/16	212	36,6	25,2	10,2	6,7	15	120
000421119	42AS 3/4	3/4	3/4	233	40,5	28	11,4	7,3	15	160
000421121	42AS 13/16	13/16	13/16	254	44,5	30,7	12,4	7,9	15	205
000421122	42AS 7/8	7/8	7/8	264	46,4	32,2	12,8	8,1	15	225
000421124	42AS 15/16	15/16	15/16	285	50,3	34,9	13,5	8,5	15	290
000421125	42AS 1	1	1	296	52,3	36,2	13,8	8,7	15	310
000421127	42AS 1.1/16	1.1/16	1.1/16	317	56,2	39	14,6	9,1	15	375
000421129	42AS 1.1/8	1.1/8	1.1/8	338	60,2	41,9	15,3	9,5	15	450
000421132	42AS 1.1/4	1.1/4	1.1/4	370	66	45,7	16,2	10,1	15	565
000421133	42AS 1.5/16	1.5/16	1.5/16	391	70	48,5	16,8	10,5	15	680
000421135	42AS 1.3/8	1.3/8	1.3/8	412	73,9	51,3	17,5	10,7	15	835
000421136	42AS 1.7/16	1.7/16	1.7/16	412	73,9	51,3	17,5	10,9	15	825
000421138	42AS 1.1/2	1.1/2	1.1/2	433	77,9	54	18,2	11,3	15	965

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

