




Obudowy dekoracyjne o stopniu ochrony IP40 są dostępne w rozmiarach od 8 do 72M. Zapewniają doskonałą integrację estetyczną. Są one dostępne z drzwiami przezroczystymi lub z drzwiami pełnymi, charakteryzującymi się otwieraniem i zamykaniem „PUSH”. Mogą być wyposażone w zamek. Mogą być wyposażone w dwubiegunowe i jednobiegunowe listwy zaciskowe, 80 A i 125 A, z okablowaniem śrubowym; pozwalają one na stworzenie prostego i estetycznego okablowania, skracając czas konfiguracji obudowy.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	Biały RAL 9016
Śred. zewn. LxHxD (mm)	280x225x100	Ochrona IP	IP40
Moc rozpraszalna (W)	22	Odporność na wstrząsy	IK08
Prąd wyjściowy	400V	Drzwiczki Kolor	Przezroczysty przydymiony
Liczba modułów EN 50022	12	Prąd roboczy	125 A
Próba rozżarzoną drutem	650 °C	Temperatura robocza	-25 +60 °C
Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2	Twardość kulkowa	70 °C
Wyposażenie dodatkowe do przywrócenia (GW44623) lub mocowania w żywicy (GW44621)	Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	
Izolacja wyjściowe	750 V	Maks. montowalna Bloki zaciskowe	1 x 12 modułów

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL



	Codi ce	Ingombro			Montaggio modulari					Fissaggio		
		A	B	C	D	E	F	G	H	NR	I	L
8M	GW 40 043 GW 40 063	180	200	100	77	47	11,5	90	90	3	82	100
12M	GW 40 0 45 GW 40 0 65	225	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	4	107	180



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/01/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice