

Stacja dokująca USB Type-C™ dla 1 x SATA HDD / SSD przezroczysty

Opis

Stacja dokująca Delock umożliwia podłączenie zewnętrznego dysku 2.5" lub 3.5" SATA HDD lub SSD przez interfejs USB-C™. Rozwiązanie nie wymaga obudowy zewnętrznej, gdyż napęd jest wpinany wprost do stacji dokującej. Załączony kabel USB umożliwia połączenie z wolnym portem USB Typ-A lub USB-C™.



Przezroczysta obudowa

Odporny, przezroczysty plastik pozwala widzieć wnętrze.

Numer artykułu 64089

EAN: 4043619640898

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ żeński
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
 - 1 x gniazdo prądu stałego
- Chipset: VIA VL716
- Przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Do SATA HDD / SSD 2.5" i 3.5"
- Odpowiedni do wszystkich dysków twardych SATA, do SATA 6 Gb/s
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Przezroczysta obudowa plastikowa
- Wymiary (DxSxW): ok. 142 x 75 x 58 mm
- Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Wyjście: 12 V / 2 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:

wewnątrz: $\varnothing$ ok. 2,1 mm
na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm
długość: ok. 10 mm

Wymagania systemowe

- Chrome OS 74.0 lub nowszy
- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Mac OS 10.14.5 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™ lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 50 cm
- Przewód USB-C™, męski na USB Typu-A, męski, długości ok. 1 m
- Zewnętrzny zasilacz 12 V / 2 A
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Odpowiedni do nośników danych:	2.5" 3.5" SSD lub HDD
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS 74.0 or above Linux Kernel 3.3 lub nowszy Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interfejs

Zewnętrzne:	1 x gniazdo prądu stałego 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
Wewnętrzne:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński

Właściwości techniczne

Chipset:	VIA VL716
----------	-----------

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	142 mm
Szerokość:	75 mm
Wysokość:	58 mm
Kolor:	przezroczysty

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin

Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de