

Konwerter USB 3.1 Gen 2 Typ-A, wtyk męski > USB Type-C[™], wtyk żeński, aktywne czarny

Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączanie urządzenia za pomocą wtyku męskiego USB Type-C[™] do portu żeńskiego USB Typ-A.



Numer artykułu 65689

EAN: 4043619656899

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A męski (host)
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C[™] żeński (urządzenie)
- Chipset: Etron EJ179V
- Prąd wyjściowy: 1,5 A
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 59 x 26 x 13 mm


Wymagania systemowe

- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Konwerter USB-C[™]

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 10 Gbps Typ-A męski (host)
Złącze 2:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński (urządzenie)

Właściwości techniczne

Chipset:	Etron EJ179V
Szybkość transmisji danych:	10 Gbps

Właściwości fizyczne

Długość:	59 mm
Szerokość:	26 mm
Wysokość:	13 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de