

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kartridż M200, 2 analogowe wyjścia napięciowe

TMCR2AQ2V

Parametry podstawowe

Gama produktów	Easy Modicon M200
Typ produktu lub komponentu	Kaseta wyjść analogowych
Zgodność produktu	Easy Modicon M200

Parametry uzupełniające

Numer wyjścia analogowego	2
Typ wyjścia analogowego	Napięcie: 0...10 V
Rozdzielczość wyjścia analogowego	12 bitów
Wartość LSB	2.44 mV 0...10 V napięcie
Typ obciążenia	Rezystancyjne
Impedancja omowa obciążenia	>= 2 kΩ
Czas konwersji	20 ms
Czas stabilizacji	40 ms
Niedokładność	+/- 1% całej skali +/- 0,3 % pełnego zakresu at 25 °C
Drift temperaturowy	+/- 0.02 %FS/°C
Powtarzalna dokładność	+/- 0,4 %FS
Nieliniowość	+/- 0.01 %FS
Przesłuch	<= 1 LSB
Typ kabla	Skrętka ekranowana
Przylączy elektryczne	3 1.5 mm² 2 bloki zacisków śrubowych z z odstępem 3.81 mm dostrojenie dla wyjść
Maximum cable distance between devices	Skrętka ekranowana: <30 m dla wyjście
Izolacja	Nie izolowany pomiędzy wyjściem analogowym a wewnętrzną logiką
Wysokość	41 mm
Głębokość	15 mm
Szerokość	35 mm
Masa produktu	0,012 kg

Środowisko pracy

Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms
---------------------------------------	-------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,6 cm
Szerokość opakowania 1	7,0 cm
Długość opakowania 1	3,5 cm
Waga opakowania 1	20,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	75
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	3,07 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1200
Wysokość opakowania 3	75 cm
Szerokość opakowania 3	60 cm
Długość opakowania 3	80 cm
Waga opakowania 3	106 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki