



Qoltec Mini Aluminiowa Obudowa | Kieszonka na dysk M.2 SSD | NVMe | PCIe | USB 3.1 | Super speed 10Gb/s | 2TB | Srebrna

Kod produktu: 52266

Przenośna kompaktowa aluminiowa obudowa dysku M.2 SSD, umożliwia podłączenie dysku SSD do wybranego urządzenia z pomocą kabla USB. Obudowa kompatybilna z dyskami o długościach 2230 i 2242. Interfejs USB-C 3.1 Gen2 umożliwia transmisję danych z szybkością do 10 Gb/s. Pojedynczy dysk obsługuje maksymalnie 2TB.

Funkcja plug&play.

- Funkcja plug&play
- Aluminiowa obudowa
- Maksymalna pojemność dysku 2TB
- Maksymalna prędkość przesyłania : 10Gb/s
- Wsparcie UASP
- W zestawie Kabel USB/ USB-C

TWORZYMYSZ ROZWIĄZANIA, KTÓRE LICZĄ SIĘ W CODZIENNOŚCI



Niezawodność, Szybkość, Kompatybilność - Idealna Dla Osób Prywatnych i Małych Firm

Odkryj nową jakość przechowywania danych dzięki naszej aluminiowej obudowie, która łączy w sobie niezawodność, szybkość i szeroką kompatybilność. To **idealne rozwiązanie dla osób poszukujących mobilnych i łatwych w użyciu możliwości przechowywania danych**, jest ciekawą alternatywą, nie tylko dla osób posiadających dokumenty lub prywatne pliki na dyskach, ale również dla małych firm chcących archiwizować swoje dane komputerowe **nie inwestując w inne kosztowne rozwiązania**.

TO NIE TYLKO PRĘDKOŚĆ 10GB/S, ALE TAKŻE WYGODA - JEDNO URZĄDZENIE, JEDEN KABEL USB, MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ DYSKU 2TB



Szybki transfer do 10 GB/s, obsługa dysków 2230-2242 o pojemności do 2 TB, UASP, USB 3.1 - wszystko w jednym!

Szybkość przesyłania danych na poziomie 10 GB/s to gwarancja błyskawicznego dostępu do Twoich plików. Bez względu na to, czy pracujesz, czy korzystasz z multimedialnych, ta obudowa umożliwia płynne przesyłanie informacji, zwiększając wydajność Twojego systemu.

- odpowiednia dla dysków M.2 SSD NVMe o rozmiarach : 2230, 2242,
- dzięki nowoczesnemu chipsetowi JMS580, obudowa obsługuje prędkości transferu do 10 Gb/s
- obsługa standardu UASP, pozwala na wykonywanie w tym samym czasie kilku poleceń,
- obsługuje klucze M Key oraz B+M Key.
- obsługa OTG, działa z laptopami oraz smartfonami,
- interfejs USB 3.1 gen2 umożliwia transmisję danych z szybkością 10Gb/s,
- pojedynczy dysk M.2 obsługuje maks. 2TB,
- użyteczne gdy nie ma innej możliwości podłączenia dysku SSD,
- w zestawie z kablem USB,
- nie musisz instalować sterowników, wystarczy podłączyć do portu USB i używać dzięki prostocie funkcji Plug&Play.

MAKSYMALNA MOBILNOŚĆ W ELEGANCKIEJ ALUMINIOWEJ OBUDOWIE



Kompaktowy Design i Solidna Lekka Aluminiowa Konstrukcja

Zgrabna i poręczna obudowa dla Twojego dysku M.2 SSD to stylowe zabezpieczenie dla Twoich wartościowych danych. Obudowa została wykonana z wysokiej jakości aluminium, co dodatkowo pomaga odprowadzać ciepło. Dzięki eleganckiemu wyglądowi i solidnej konstrukcji doskonale sprawdzi się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w podróży. Kompaktowe rozmiary obudowy pozwolą Ci zabrać ją ze sobą do pracy lub winne miejsce, kieszeń bez problemu zmieści się do plecaka. Trwała obudowa zapewnia skuteczną ochronę przed zgnieceniem i zabezpiecza przed wszelkimi uszkodzeniami dysku.

WYGODNE I UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE DLA DYSKÓW M.2 SSD



Funkcja Plug&Play - bez instalowania sterowników, po prostu podłącz i korzystaj!

Do montażu dysku SSD nie potrzebujesz specjalnych narzędzi, wszystko co niezbędne znajdziesz w opakowaniu, wystarczy odkręcić i wysunąć obudowę, włożyć odpowiednio dysk i wsunąć go ponownie do obudowy i przykręcić. Po podłączeniu kieszeni do wybranego urządzenia, możesz zaczynać, urządzenie jest gotowe do działania. Funkcja Plug&Play - bez instalowania sterowników, po prostu podłącz i korzystaj!

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Kieszeń objęta jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Standard	NVMe
Pojemność	2TB
Wymiary dysku	2230, 2242
Szybkość transmisji	NVMe 10Gb/s
Chipset	JMS583
Interfejs	USB 3.1 Gen2
Typ obudowy	Zewnętrzna
Obsługiwane systemy	Win XP/7/8/10/11 MacOS Linux Android
Kompatybilność	M Key B+M Key
Długość kabla	~0.30 mm
Zastosowanie	PC, TV, Laptop
Informacje dodatkowe	Obsługa UASP Przeznaczona dla dysków bez radiatora Nie obsługuje protokołu SATA
Pozostałe parametry	
Kolor	Grafit
Materiał	Aluminium
Wymiary (G/D x Sz x W)	28 x 75 x 9 mm
Zawartość opakowania	1 x Obudowa do dysków SSD M.2 1 x Kabel USB/ USB-C 3.0 1 x Zestaw śrubek 1 x Śrubokręt 1 x Karta gwarancji 1 x Instrukcja obsługi
Głębokość / Długość opakowania [mm]	95
Szerokość opakowania [mm]	154
Wysokość opakowania [mm]	40
Waga netto [kg]	0.017
Waga brutto [kg]	0.103
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878522661