

Kabel audio Red's Music - Jack stereo 6.3mm / gniazdo Jack stereo 6.3mm

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel z dwiema symetrycznie skręconymi żyłami ekranowanymi opłotem siatkowym. Kabel ze stabilizującym wypełnieniem bawełnianym w elastycznej, matowej powłoce PVC niwelującej efekty refleksów świetlnych. Dedykowany do zastosowań stałych i ruchomych w estradowych oraz studyjnych instalacjach audio i systemach nagłaśniających. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem.

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU24...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1: Jack stereo 6.3mm

Złącze 2: gniazdo Jack stereo 6.3mm

Model złącz: J55, JG09

Przewód wewnętrzny: 2 x 0,23mm²

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥90%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Wypełnienie: bawełna

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 6 mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:



Model kabla: MIC-100 - (2x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤130nF/km / żyła-żyła: ≤65nF/km

Impedancja: 85Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,5Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 18,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5x∅ (∅ - średnica zewnętrzna)

Średnica zewnętrzna kabla: 6,0 mm

Masa: około 51kg/km

Schemat połączeń:



AU24...BX



Zastosowany rodzaj wtyków:

	
J55 - Jack stereo 6.3	JG09 - gniazdo Jack stereo 6.3

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU2403BX	0.3 m	77g	5903867410164
AU2405BX	0.5 m	86g	5903867410171
AU2410BX	1.0 m	108g	5903867410188
AU2415BX	1.5 m	131g	5903867410195
AU2420BX	2.0 m	153g	5903867410201
AU2430BX	3.0 m	198g	5903867410218
AU2440BX	4.0 m	250g	5903867410225
AU2450BX	5.0 m	295g	5903867410232
AU2460BX	6.0 m	340g	5903867410249
AU2470BX	7.0 m	385g	5903867410256
AU2480BX	8.0 m	430g	5903867410263
AU2490BX	9.0 m	475g	5903867410270
AU24100BX	10.0 m	520g	5903867410287
AU24150BX	15.0 m	760g	5903867410294
AU24200BX	20.0 m	985g	5903867410300

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów