

Kabel ładowarki USB 3 w Typ-A do Micro USB / 2 x USB Type-C™ 1 m

Opis

Kabel ładowarki Delock 3 w 1 może być używany z różnymi urządzeniami, np. tabletami, smartfonami, z interfejsami Micro USB-B or USB Type-C™ do zasilania przez USB.

Przydatny towarzysz

Kabel doskonale przydaje się w podróży, bo łączy dwa najpowszechniejsze interfejsy najnowszych urządzeń mobilnych. Nie trzeba wozić irytującej wiązki kabli.

Jakość i wydajność

Kabel jest bardzo wytrzymały i trwały dzięki mocnej tkanej koszuli, odporności na naprężenia i metalowym końcówkom. Znaczna szerokość 22 AWG zapewnia stabilny przesył prądu do 3 A.



Numer artykułu 87882

EAN: 4043619878826

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A męski >
 - 1 x USB Typ Micro-B męski
 - 2 x USB Type-C™ męski
- Obsługuje jedynie funkcję ładowania
- Maksymalny prąd wyjściowy: 3 A
- Napięcie: maks. 5 V
- Rodzaj kabla: 22 AWG
- Cynowane przewody miedziane
- Przewód z osłoną z tkaniny
- Złącze w metalowej obudowie
- Kolor: czarny / niebieska / zielony
- Długość ze złączami: ok. 1 m

Wymagania systemowe

- Ładowarka z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Kabel

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 2:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B męski 2 x USB 2.0 Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Maksymalny prąd:	3 A
------------------	-----

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	22 AWG
Długość:	1 m
Kolor:	niebieski zielony czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de