



Kabel zasilający

Model: **AK-RD-02C**



Kod produktu	AK-RD-02C
Typ produktu	Kabel zasilający
Seria	Pro
Napięcie wyjściowe	250 V
Wyjściowe natężenie prądu	2.5 A
Uziemienie	Tak
Długość przewodu	3 m
Wtyczka #1	CEE 7/16 (Europlug)
Wtyczka #2	IEC C7 (SN-14)
Materiał przewodu	CU
Przekrój przewodu	2x 0.5 mm ²
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	180 x 70 x 40 mm
Waga netto	143 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720139511
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Kabel zasilający Akyga® AK-RD-02C to przewód o długości **3 metrów**, zaprojektowany do efektywnego zasilania urządzeń o niskim poborze mocy (do 2.5 A). Wykonano go z wysokiej jakości miedzi, co gwarantuje niezawodność i wydajność w dostarczaniu energii.

Na jednym z końców, kabel wyposażono w **złącze IEC C7**, znane również jako "ósemka", które jest powszechnie stosowane w różnego rodzaju sprzęcie elektronicznym, w tym w odbiornikach radiowych, zasilaczach do laptopów, odtwarzaczach DVD i innych urządzeniach RTV. Drugi koniec kabla zakończony jest **wtyczką CEE 7/16**, zwaną także wtyczką Europlug. To złącze jest standardem europejskim, zapewniającym stabilne i bezpieczne połączenie z gniazdami elektrycznymi.