


ASSMANN Przewód zasilający typu Y

AK-440403-017-S
EAN 4016032340430



Power Cord splitter cable, C14 - 2x C13 M/F, 1,7m, H05VV-F3G 1,0mm²/0,75 mm², czarny

Ten rozgałęziony sznur sieciowy jest używany do podłączenia zasilacza PC z monitorem, z użyciem jednego gniazda sieciowego mniej. Można dodatkowo wykorzystać ten kabel jako przedłużacz.

Europejskie zezwolenia krajowe

- Złącze 1: IEC C14, wtyczka
- Złącze 2: 2x C13, gniazdo
- Kabel standardowy: H05 VV F3G
- Obciążalność prądowa: 250V/10A

- Osłona: odlany
- Ekranowanie: nieekranowany
- Przekrój żyły: 1,0 / 0,75 mm kw.
- Materiał żył: CU
- Powierzchnia styku: niklowany
- Kolor kabli: czarny
- Kolor przyłączy: czarny
- Długość: 1.7 m
- Opakowanie: Torebka polietylenowa
- Assortment: Device Connection Cables

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	50	14,40	49,00	32,00	22,00	34.496,00
Innen-VPE	10	2,88	23,00	22,00	13,00	6.578,00
Einzel-VPE	1	0,29	3,00	18,00	18,00	972,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,29	3,00	18,00	18,00	972,00