

# DIGITUS® Uchwyt do pojedynczego monitora, 57", 27 kg

DA-90475

EAN 4016032505938



## Ramię biurkowe pojedyncze z zaciskiem i sprężyną gazową 1x LCD max. 57" 27kg, VESA: 75x75, 100x100, czarne

Uchwyt do pojedynczego monitora - w pełni mobilny, odporny, oszczędzający miejsce. W pełni mobilny uchwyt biurkowy do pojedynczych monitorów imponuje solidną, wytrzymałą konstrukcją i niezawodnie obsługuje płaskie lub zakrzywione ekrany o przekątnej do 57 cali i wadze do 27 kg. Zintegrowany system sprężyn gazowych z regulowanym mechanizmem napinania sprężyny umożliwia ustawienie monitora bez wysiłku i precyzyjnie - zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Dzięki dużemu zakresowi ruchu, uchwyt umożliwia pochylanie, obracanie i płynną regulację wysokości monitora, zapewniając ergonomiczną pracę i optymalny komfort oglądania. Funkcja szybkiego zwalniania VESA umożliwia szybki montaż lub demontaż ekranu bez użycia narzędzi, a szybkozłęczka zapewnia szybki montaż ramion. Uchwyt jest w pełni montowany na biurku i oferuje dwie elastyczne opcje montażu - zarówno za pomocą zacisku biurkowego, jak i przelotki. Dzięki zintegrowanemu zarządzaniu kablami stacja robocza zawsze pozostaje uporządkowana. Dodatkowy uchwyt na drążek rozszerza możliwości regulacji i uzupełnia funkcjonalną konstrukcję.

**W pełni mobilny uchwyt stołowy do ekranów o przekątnej do 57" i maksymalnej wadze 27 kg - odpowiedni zarówno do płaskich, jak i zakrzywionych ekranów.**

- Maksymalny rozmiar monitora: 57"
- Maksymalne obciążenie: 27 kg
- Sprężyna gazowa z regulacją napięcia
- Kompatybilność VESA: 75x75, 100x100

- Nadaje się do płaskich i zakrzywionych monitorów
- Przechyłanie monitora: 150° (od +75° do -75°)
- Obracanie monitora: 180° (od +90° do -90°)
- Obrót monitora: 180° (od +90° do -90°)
- Pełny wyprost ramienia: 56,3 cm
- Wysokość montażu na słupie: 38,8 cm
- Typ montażu: Wspornik zaciskowy lub przepust stołowy
- Zalecana grubość blatu: Zacisk: 12 - 45 mm, tuleja stołu: 12 - 45 mm
- Funkcja VESA Quick-Release (szybkoszłęczka)
- Zintegrowane zarządzanie kablami
- Materiał: stal, aluminium, tworzywo sztuczne
- Wymiary: D 15,6 x W 63,4 x H 72,3 cm
- Waga: 4,8 kg
- Kolor: czarny
- Testowany i certyfikowany produkt ergonomiczny - certyfikowany przez IGR (Instytut Zdrowia i Ergonomii)

### Atrybuty

- Liczba monitorów: 1
- Maksymalna waga monitora: 27 kg
- Montaż VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Przekątna ekranu: do 57"
- Sposób montażu: Uchwyt zaciskowy


### Zawartość opakowania

- 1x uchwyt na monitor
- 1x materiał montażowy i akcesoria
- 1x instrukcja montażu

### Logistyka

|                                       | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³       |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| <b>Zewnętrzne opakowanie zbiorcze</b> | 2               | 11.84     | 21.00          | 44.50          | 28.50         | 26,633.20 |
| <b>Opakowanie wewnętrzne</b>          | 1               | 5.92      | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00      |
| <b>Opakowanie jednostkowe</b>         | 1               | 5.92      | 19.50          | 43.40          | 13.30         | 11,255.80 |
| <b>Netto bez opakowania</b>           | 1               | 5.69      | 19.50          | 43.40          | 13.30         | 11,255.80 |

## A photograph showing two computer workstations side-by-side. Each workstation has a white desk and a black adjustable monitor arm. The left workstation features a silver monitor, a white keyboard, and a mouse. The right workstation features a black curved monitor, a white keyboard, and a mouse. Both workstations are positioned in front of a window with vertical blinds and a decorative orange and white striped border.



- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- PRZESTROGA: Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać całą ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i **NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE**.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- **WAŻNE:** Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- **KONSERWACJA:** Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Distribution Sp. z o. o. | Ul. Szczecińska 19 | 54-517 Wrocław | Polska | [www.assmann.pl](http://www.assmann.pl)