FIBOX
Enclosing innovations

SOLID PC 3819 13 G



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PC 3819 13 G	**Kod EAN:**	6418074005489
Kod produktu:	5330361	***El.number*:**	
Opis:	Obudowa PC	Finland:	3423709
Uwagi:	Pokrywa szara	Szwecja:	2539414
		Wlochy:	7401030

Zawiera: Podstawa ze śrubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary:	**Dlugosc**	**Szerokosc**	**Wysokosc**
mm:	378	188	130
cale:	14.9	7.4	5.1

Materials:	
Material:	Poliweglan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Kolor pokrywy:	RAL 7035
Material srub do pokryw:	Poliamid
Kolor srub do pokryw:	Szary
Material uszczelki:	Poliuretan

Zakresy temperaturowe:	
Krótkotrwale:	-40 ... 120 °C
Praca ciągła:	-40 ... 80 °C
Krótkotrwale:	-40 ... 250 °F
Praca ciągła:	-40 ... 175 °F


Akcesoria:	
EKMVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
EKMXT	Płyta montażowa Pertinax
EKV 12	Szyna DIN 35
EKV 32	Szyna DIN 35
EKMZR	Nadstawka (50 mm)

Wartosc znamionowa:

Stopien ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK 08/09
Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Odpornosc UV: UL 508
Klasa palnosci (UL 746 C 5): UL 94 5V
Próba rozzarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Certyfikaty:

Undewriters Laboratories (UL)
Fimko
Europe EN 62208: 2003
UL Canada
Gost R



© Fibox Oy, Zastrzega się prawo do zmiany danych bez uprzedzenia (wydrukowane: 6.4.2011)