



Základní popis

Řada	Spacial
Označení výrobku	Spacial S3D
Aplikace	Víceúčelové
Kategorie	Kompaktní rozvodnice
Jmenovitá výška rozvaděče	600 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	600 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	250 mm
Typ dveří	Skleněné
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Typ krycí desky	Standardní
Typ instalačního příslušenství	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	Zámek 1 Dveře 1 Tělo 1 Deska s kabelovou průchodkou 1

Doplňky

Typ těla	Jedno tělo (jeden díl) Čelní korýtková lišta s dvojitou tloušťkou
Počet dveří	1 čelní
Otevírání dveří	Oboustranné 120 °
Typ zámku	3 bodová uzamykací, 3 mm "motýlek"
Dostupnost pro provoz	Přední
Odnímatelné díly	Dveře závěsy Deska s kabelovou průchodkou šrouby
Materiál	Ocel pro tělo Ocel a bezpečnostní sklo pro dveře
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
Barva	Šedá RAL 7035

Standardy	IEC 62208
Certifikace výrobku	BV GL UL CUL DNV LR
Hmotnost přístroje	15.9 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný Environmentální profil produktu
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------