

UNITRONIC® SENSOR HD M12

S/A-kabel: hygienické provedení pro Food & Beverage

4pinový kabel pro snímače/akční členy v hygienickém provedení pro potravinářství/nápojový průmysl se závitem M12 a nerezovou ocelí (V4A), vysoké krytí IP65/IP67/IP68/IP69

Info

IP69 pro vysokotlaké čištění

-40 °C až +105 °C



Vodotěsná



Teplotně odolný



Energetický řetěz



Odolnost proti korozi



Bez halogenů



Výroba strojů a zařízení



Potravinářský a nápojový průmysl



Odolný proti chladu

UNITRONIC® SENSOR HD M12

Výhody

Hygienické provedení pro dosažení ideálních výsledků čištění
Těsnost zajišťuje splnění nejvyšší třídy ochrany
Šestihranná matice z nerezové oceli zaručující ochranu proti korozi
Světlé barvy umožňují rychlou detekci kontaminace

Oblasti použití

Výroba potravin a balicí technika
Mrazírny, chladírny
Místa s častým oplachem a s možností kontaktu s čistícími prostředky

Vlastnosti výrobku

Vhodný do energetických řetězců
4pólová zástrčka/zásuvka M12, volný konec kabelu

Odkazy na normy / schválení

ECOLAB®
průmyslový standard v oblasti profesionálního čištění a dezinfekce v potravinářském a nápojovém průmyslu
FDA 21 CFR 177.2600
Těsnicí prvky speciálně pro potravinářský a nápojový průmysl v Severní Americe

Konstrukce

Průřez vodičů: 0,34 mm²
Barevný kód: hnědá (1), bílá (2), modrá (3), černá (4)
Vnější plášť z bezhalogenové směsi na bázi TPE, šedý (podobný RAL 7035)

Technická data

Klasifikace:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Materiál:	Kontakt: CuSn Povrch kontaktu: Ni/Au Rýhovaná matice: nerezová ocel (V4A) Pouzdro: PP
Minimální poloměr ohybu:	Pevné uložení: 5x vnější průměr Pohyblivé použití: 10 x vnější průměr
Krytí:	IP65/IP67/IP68/IP69
Teplota okolí (provozní):	Pevné uložení: -40 °C až +105 °C Pohyblivé použití: -25 °C až +105 °C
Kódování:	A - standard
Jmenovitý proud (A):	4 A

UNITRONIC® SENSOR HD M12

Poznámka

Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou базové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**UNITRONIC® SENSOR HD M12**

Číslo výrobku	Označení výrobku	Počet pólů	Délka m	Konstrukce	LED	Jmenovité napětí UN V
22262040	AB-C4-M12MS-2,0TPE-HD	4	2	přímá	ne	250
22262041	AB-C4-M12MS-5,0TPE-HD	4	5	přímá	ne	250
22262060	AB-C4-M12MS-7,5TPE-HD	4	7,5	přímá	ne	250
22262042	AB-C4-M12MS-10,0TPE-HD	4	10	přímá	ne	250
22262061	AB-C4-M12MS-15,0TPE-HD	4	15	přímá	ne	250
Zásuvka						
22262043	AB-C4-2,0TPE-M12FS-HD	4	2	přímá	ne	250
22262044	AB-C4-5,0TPE-M12FS-HD	4	5	přímá	ne	250
22262062	AB-C4-7,5TPE-M12FS-HD	4	7,5	přímá	ne	250
22262045	AB-C4-10,0TPE-M12FS-HD	4	10	přímá	ne	250
22262063	AB-C4-15,0TPE-M12FS-HD	4	15	přímá	ne	250
22262046	AB-C4-2,0TPE-M12FA-HD	4	2	úhlová	ne	250
22262047	AB-C4-5,0TPE-M12FA-HD	4	5	úhlová	ne	250
22262064	AB-C4-7,5TPE-M12FA-HD	4	7,5	úhlová	ne	250
22262048	AB-C4-10,0TPE-M12FA-HD	4	10	úhlová	ne	250
22262065	AB-C4-15,0TPE-M12FA-HD	4	15	úhlová	ne	250

Poslední změny (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16