

USB 3.1 Gen 1 Adapter USB Type-C™ na 3 x USB 3.0 Typ-A Hub + 1 x VGA (DP Alt Mode)

Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni w przypadku podłączania do komputera wyposażonego w złącze USB-C™ oraz obsługującego tryb alternatywny DisplayPort. Umożliwia rozbudowę systemu o trzy złącza USB 3.0 Typu-A, a także jedno złącze VGA.



Numer artykułu 63932

EAN: 4043619639328

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ męski >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A żeński
 - 1 x 15-pinowe VGA żeńskie
- Chipset: VL100, VL813, ITE6516
- Specyfikacja DisplayPort 1.2 i SuperSpeed USB specyfikacja
- Rozdzielczość do 1920 x 1080 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- USB Bus power
- Plug & Play
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Metalowa obudowa
- Długość kabla bez złączem: ok. 15 cm
- Kolor: czarny

Wymagania systemowe

- Android 6.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 3.19 lub nowszy
- Mac OS 10.12 lub nowszy

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Adapter USB-C™ do 3 x USB-A + VGA

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Linux Kernel 3.19 lub nowszy Mac OS 10.12 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interfejs

Wyjście:	1 x 15-pinowe VGA żeńskie
Wejście:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	5 Gbps
-----------------------------	--------

Właściwości fizyczne

Materiał:	Aluminium
Kolor:	czarny
Długość kabla bez złączem:	15 cm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de