




Pièces droites, homologuées MIL


Helashrink Série 100, avec lèvre adaptable

Principales caractéristiques

- Assure une répartition des contraintes avec une lèvre circulaire adaptable
- En combinaison avec de l'adhésif W24 pour une étanchéité environnementale



a: forme expansée (avant rétreint)



b: forme rétreinte entièrement (après rétreint)



Série 100, avant et après rétreint.

RÉFÉRENCE	Ø H min. (a)	Ø H max. (b)	Ø J min. (a)	Ø J max. (b)	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	V ± 10%	T ± 20%	S nom.	Article
113-4-G	10,7	7,9	4,6	2,0	25,4	14,5	1,3	1,0	3,0	1,0	4,6	401-13480

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Pièces droites


Helashrink série 100, sans lèvre

Principales caractéristiques

- Assure une répartition des contraintes pour la connexion de câbles
- Facile à retirer pour des opérations de maintenance dans le cas d'une utilisation avec un adhésif thermofusible



a: forme expansée (avant rétreint)



b: forme rétreinte entièrement (après rétreint)



Série 100, avant et après rétreint.

RÉFÉRENCE	Ø H min. (a)	Ø H max. (b)	Ø J min. (a)	Ø J max. (b)	P ± 10%	R max.	HW ± 20%	JW ± 30%	S nom.	Article
113-1-G	10,7	7,9	4,6	2,0	25,4	14,5	1,3	1,0	4,6	401-13180

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.