

# Przewód USB 2.0 Typu-A, wtyk męski > USB 2.0 Typu-A, wtyk żeński, do zabudowy panelowej, 0,5 m

## Opis

Ten przewód firmy Delock można używać w celu rozbudowy połączeń USB i umożliwienia podłączania różnych urządzeń. Port żeński można przymocować przy użyciu dwóch śrubek, np. do uchwytu gniazda, kanału na przewody, bądź do obudowy z odpowiednim otworem. W ten sposób możliwa jest instalacja złącza USB w dogodnym położeniu.



0.5 m

### Numer artykułu 85461

EAN: 4043619854615

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A męski >
  - 1 x USB 2.0 Typ-A żeński, z nakrętkami śrubowymi na potrzeby instalacji
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Otwór montażowy: ok. 15 x 8 mm, rozstaw otworów na śrubki ok. 30 mm
- Średnica kabla:
  - linia danych 28 AWG
  - linia zasilania 24 AWG
- Średnica kabla: ok. 4,5 mm
- Poziłacane złącze
- Szybkość transmisji danych do 480 Mb/s
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 0,5 m

## Wymagania systemowe

- Wolny interfejs USB

## Zawartość opakowania

- Przewód USB do zabudowy panelowej
- 2 śrubka

---

## Zdjęcia



## Ogólne

|               |         |
|---------------|---------|
| Specyfikacja: | USB 2.0 |
|---------------|---------|

## Interfejs

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Złącze 1: | 1 x USB 2.0 Typ-A męski  |
| Złącze 2: | 1 x USB 2.0 Typ-A żeński |

## Właściwości techniczne

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Szybkość transmisji danych: | 480 Mbps |
|-----------------------------|----------|

## Właściwości fizyczne

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Wykończenie pinów: | pozlacane                                     |
| Średnica kabla:    | linia danych 28 AWG<br>linia zasilania 24 AWG |
| Długość śrubek:    | 30 mm                                         |
| Typ śrubek:        | #4-40 UNC                                     |
| Długość:           | 50 cm                                         |
| Kolor:             | czarny                                        |

## Manufacturer information

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |