



### Základní popis

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Řada                        | Spacial                                             |
| Označení výrobku            | Spacial SBM                                         |
| Použití zařízení            | Víceúčelové                                         |
| Kategorie                   | Průmyslová skříňka                                  |
| Označení přístroje          | SBM                                                 |
| Typ rozvaděče               | Plochá přední krabice                               |
| Jmenovitá výška rozvaděče   | 150 mm                                              |
| Jmenovitá šířka rozvaděče   | 400 mm                                              |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče | 80 mm                                               |
| Montáž rozvodnice           | Nástěnná montáž                                     |
| Sestava zařízení            | 1 x tělo<br>1 x kryt<br>4 x kryt šroubu             |
| Typ těla                    | Jedno tělo složené a svařované                      |
| Typ čelního krytu           | Plné dveře                                          |
| Upevnění krytu              | Polovina otáčky kovového šroubu                     |
| Typ zámku                   | Outside sealed area : PZ2 screwdriver captive screw |
| Odnímatelné díly            | Kryt, šrouby                                        |

### Doplňky

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Materiál            | Ocelový plech               |
| Povrchová úprava    | Práškový polyester          |
| Barva               | Šedá ( RAL 7035 )           |
| Standardy           | IEC 62208                   |
| Certifikace výrobku | BV<br>DNV<br>GL<br>LR<br>UL |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Stupeň krytí IP                     | IP66 IEC 60529       |
| Stupeň ochrany IK                   | IK10 podle IEC 62262 |
| Teplota okolí pro uskladnění        | -35...60 °C          |
| Provozní teplota okolního prostředí | -35...80 °C          |
| Hmotnost přístroje                  | 2,15 kg              |

## Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                                                                                                                                                 |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 1241 - Prohlášení o shodě Schneider Electric<br> <a href="#">Prohlášení o shodě Schneider Electric</a> |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou<br><a href="#">Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou</a>                                                                                                  |
| Dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                                                                                                                                                              |
| Instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                                                                                                                                                                          |

## Záruční lhůta

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|