

Pilový kotouč HW/CT 190x30, 14 SZ 25° (628005000)

Objednací číslo 628005000

EAN 4007430176165



Zástupný obrázek

- Pro hrubé a středně jemné přířezy za plynulého posuvu a nízkého výkonu
- Dobré výsledky řezání u podélných řezů masivního dřeva
- Zčásti použitelné pro stavební dřevo s hřebíky a zbytky betonu
- Obzvláště vysoká životnost díky nejlepší kvalitě tvrdokovu a jemně broušeným zubům
- Precizní, nehlukné řezy s minimalizovanými vibracemi díky laserem zhotoveným dilatačním zářezům (a částečně laserem vytvořené ornamenty), a také díky laserem zhotoveným kmenovým listům z vysoce kvalitní oceli

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Průměr x řezná šíře x vrtání	190 x 2,2 x 30 mm
Materiál	HW/CT
Počet zubů	14
Tvar zubů	WZ
Tloušťka kmenového kotouče	1,4 mm
Úhel čela	25°
Vhodný pro	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus