

goodram

RIVAL

GAMING MICRO CARD

GGSM3AA

GŁÓWNE
CECHY

Interfejs UHS-I U3

Dostępne pojemności: 64, 128, 256 GB

Prędkość odczytu do 100 MB/s¹

Klasa Video Speed V30

Idealna do przetwarzania materiałów 4K

Ekstremalna wytrzymałość

Dożywotnia gwarancja



V30



Goodram RIVAL UHS-I U3 microCARD stanowi świetne dopełnienie każdej przenośnej konsoli. Możliwość szybkiego rozszerzenia pamięci użytkowej pozwala na zabranie wszystkich ulubionych tytułów, bez obaw o dostępną przestrzeń dyskową.

+
PARAMETRY

Dostępne pojemności	64, 128, 256 GB
Standard karty	Micro SDXC
Prędkość transferu	odczyt: do 100 MB/s zapis: do 70 MB/s ²
Wymiary karty	15,0 x 11,0 x 1,0 [mm]
Prędkość interfejsu	UHS-I U3
Klasa Video Speed	V30
Wymiary opakowania	103 x 123 [mm]
Temperatura pracy	-25°C do +85°C
Temperatura przechowywania	-40°C do +85°C

+
SZCZEGÓŁY

PRODUKT	POJEMNOŚĆ	P/N	EAN
GOODRAM RIVAL M3AA	64 GB	GGSM3AA-0640R12	5908267914717
	128 GB	GGSM3AA-1280R12	5908267914731
	256 GB	GGSM3AA-2560R12	5908267914762

¹ Bazuje na wewnętrznych testach z wykorzystaniem adaptera z interfejsem PCI-e. Prędkość może się różnić zależnie od metodologii przeprowadzonego testu, wykorzystanej platformy i systemu operacyjnego.

² Dla kart o pojemności 64GB prędkość zapisu wynosi do 40MB/s.

goodram

RIVAL

GAMING MICRO CARD

GGSM3AA

+ DANE LOGISTYCZNE

P/N	EAN	MOQ	WYMIARY PRODUKTU (mm)	WAGA PRODUKTU (g)	WYMIARY OPAKOWANIA (mm)	WAGA PRODUKTU OPAKOWANIU (g)	WYMIARY OPAKOWANIA MOQ (mm)	WAGA OPAKOWANIA MOQ (g)	WYMIARY OPAKOWANIA ZBIORCZEGO (mm)	WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO (kg)
GGSM3AA-0640R12	5908267914717	25	15,0 x 11,0 x 1,0	0,4	103 x 123 x 7	9,5	124 x 136 x 108	280	515 x 280 x 125	2,5
GGSM3AA-1280R12	5908267914731	25	15,0 x 11,0 x 1,0	0,4	103 x 123 x 7	9,5	124 x 136 x 108	280	515 x 280 x 125	2,5
GGSM3AA-2560R12	5908267914762	25	15,0 x 11,0 x 1,0	0,4	103 x 123 x 7	9,5	124 x 136 x 108	280	515 x 280 x 125	2,5