

Kabel telefoniczny RJ10 męski na żeński RJ10 z kablem połączeniowym 30 mm przezroczysty / biały

Opis

Ten rozplątacznik kabla telefonicznego firmy Delock można umieścić między odbiornikiem a kablem, aby zapobiec splątaniu kabla. Dzięki adapterowi kabel można swobodnie obracać o 360° i nie będzie się plątał. Zapobiega to luźnym stykom i uszkodzeniu kabla.

Z kablem połączeniowym

Krótki kabel połączeniowy doskonale integruje się z przewodem przyłączeniowym odbiornika.



Numer artykułu 88170

EAN: 4043619881703

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x RJ10 męski
 - 1 x RJ10 żeński
- Podłączone 1:1
- Rodzaj kabla: 26 AWG
- Zabezpieczenie przed przekręceniem
- Kabel odbiornika można obracać o 360° za pomocą adaptera
- Zapobiega splątaniu
- Z kablem przyłączeniowym 30 mm
- Nieekranowany
- Połączane styki
- Kolor: przezroczysty / biały
- Materiał: PC
- Wymiary (DxSxW): ok. 69,1 x 15,2 x 12,0 mm

Zawartość opakowania

- Adapter zapobiegający skręcaniu

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x RJ10 męski
Złącze 2:	1 x RJ10 żeńskie

Właściwości fizyczne

Długość kabla:	30 mm
Średnica kabla:	26 AWG
Materiał:	PC
Długość:	69,1 mm
Szerokość:	15,2 mm
Wysokość:	12,0 mm
Kolor:	przezroczysty biały

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de