



Základní popis

Řada výrobků	Spacial SDB
Použití zařízení	Víceúčelové
Typ produktu nebo součásti	Propojovací krabice
Typ rozvaděče	Prázdná skříň
Typ čelního krytu	Nízký plný kryt
Barva	Světle šedá RAL 7035

Doplňky

Jmenovitá výška rozvaděče	105 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	105 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	49 mm
Montáž rozvodnice	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	1 kryt šroubu 1 tělo 1 kryt
Počet kabelových průchodek	3 x Ø 20.5 mm (M20) 3 x Ø 25.5 mm (M25)
Upevnění krytu	Šroub
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
Hmotnost přístroje	0,273 kg

Prostředí

Standardy	IEC 62208
Stupeň krytí IP	IP55 v souladu s IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK07 v souladu s IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0940 - Prohlášení o shodě Schneider Electric  Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - Go to CaP for more details  Go to CaP for more details
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------