

Przewód EASY-USB 2.0 Typu-A, wtyk męski do EASY-USB Typu Micro-B, wtyk męski, kątowny, w lewo / w prawo, 0,5 m, czarny

Opis

Ten przewód firmy Delock z męskim wtykiem EASY-USB Typu-A oraz męskim wtykiem EASY-USB Typu Micro-B może być podłączany do odpowiedniego portu żeńskiego USB w obu kierunkach. W ten sposób męskie złącze może być używane dwustronnie, co ułatwia jego podłączanie.



Numer artykułu 85270

EAN: 4043619852703

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A, odwracalny męski >
 - 1 x USB 2.0 Typ Micro-B, odwracalny męski
- Męski port USB-A oraz męski port Micro USB używane w dwóch kierunkach
- Ze skrętką nylonową
- Średnica kabla:
 - linia danych 28 AWG
 - linia zasilania 24 AWG
- Średnica kabla: ok. 3,5 mm
- Poziłaczane styki
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 0,5 m

Wymagania systemowe

- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
- Urządzenie z gniazdem USB Typ Micro-B

Zawartość opakowania

- USB kabel

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A, odwracalny męski
Złącze 2:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B, odwracalny wtyk męski

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	linia danych 28 AWG linia zasilania 24 AWG 3,5 mm
Długość:	0,50 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de