

Adapter USB Type-C™ do 5 Gigabit LAN

Wysoka prędkość: Szybkość przesyłania danych do 5 Gbps

Ten adapter sieciowy USB firmy Delock oferuje niezawodne i szybkie połączenie sieciowe. Dzięki szybkości transmisji do 5 gigabitów na sekundę umożliwia wydajną pracę i płynne przesyłanie strumieniowe.

Kompaktowa i lekka konstrukcja

Kompaktowa i lekka konstrukcja sprawia, że adapter idealnie nadaje się do użytku w podróży lub w biurze. Zapewnia również stabilne i bezpieczne połączenie sieciowe o stałej wydajności. Adapter jest kompatybilny z systemami Windows, Mac OS i Linux, co czyni go bardzo wszechstronnym.

Szybciej, dzięki NBASE-T

Nowe usługi i technologie wymagają szybszego przesyłu. Technologia NBASE-T umożliwia przesył z prędkością od 1 Gbps, 2,5 Gbps do 5 Gbps na konwencjonalnym okablowaniu. Prędkość jest wybierana automatycznie.



Numer artykułu 81570

EAN: 4043619815708

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
1 x 5 Gigabit LAN RJ45 żeńskie
- Chipset: Realtek RTL8157
- Szybkość transmisji danych:
Ethernet do 10 Mbps
Fast Ethernet do 100 Mbps
Gigabit Ethernet do 1000 Mbps
NBASE-T z maks. prędkością 2,5 Gbps oraz 5 Gbps
- Obsługa Auto MDI-X (automatyczne wykrywanie standardowego lub skrosowanego kabla sieciowego)
- Wspiera IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Obsługa sterowania przepływem zgodnie ze standardem IEEE 802.3x w trybie pełnego duplexu oraz obsługa sterowania przepływem wstecz (back-pressure) w trybie półdupleksowym
- Obsługuje ramki Jumbo 16k
- Wskaźnik LED dla połączenia i aktywności
- USB Bus power
- Odporna metalowa obudowa
- Kolor: antracyt
- Długość kabla bez złączem: ok. 15 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 60 x 27 x 16 mm

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 6.5 lub nowszy
- Mac OS 14.5 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ lub Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Adapter 5 Gigabit LAN USB Type-C™
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 10 Gbps
Obsługiwany system operacyjny:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 6.5 or above Mac OS 14.5 lub nowszy
Wskaźnik LED:	Link and activity

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 10 Gbps Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 żeńskie

Właściwości techniczne

Chipset:	Realtek RTL8157
Szybkość transmisji danych:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	Aluminium
Długość kabla:	15 cm
Długość:	60 mm
Szerokość:	27 mm
Wysokość:	16 mm
Kolor:	antracyt

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy 14167

Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de