

EF 40 54 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%. Przemysłane szczegóły, takie jak funkcjonalna kłapa pokrywy, pozwalają na szybkie wymienianie filtra bez użycia narzędzi, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	EF 40 54 BK
Nr zam.	2557180000
Wykonanie	Filtr wylotowy, IP54, czarny
GTIN (EAN)	4050118567816
Ilość	1 Szt.

EF 40 54 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	252 mm	Szerokość (cale)	9,921 inch
Wysokość	252 mm	Wysokość (cale)	9,921 inch
Głębokość	44 mm	Głębokość (cale)	1,732 inch
Masa netto	460 g		

Dane ogólne

Barwny	czarny	Głębokość mocowania	38 mm
Klasa filtra	G 4	Stopień ochrony (UL)	Type 12
Szerokość otworów montażowych	223 mm	Wysokość mocowania	6 mm
Wysokość otworów montażowych	223 mm	Z filtrem	Tak
Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C	rodzaj montażu	wciskany
tworzywo	Termoplastyczny	wersja EMC	Nie

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
eClass 9.1	27-18-07-06	eClass 10.0	27-18-07-06

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Installation- and operating instructions