

Hoja de características del producto

Características

NSYPLM54G

wall-mounting enclosure polyester monobloc IP66
H530xW430xD200mm ((*))



Principal

Gama	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa PLM
Nombre corto del dispositivo	PLM
Aplicación del dispositivo	Multiuso
Categoría	Armario compacto
Altura nominal del armario	530 mm
Anchura nominal	430 mm
Nominal depth ((*))	200 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Composición del dispositivo	Cierre 2 Puerta 1 Cuerpo 1
Tipo de cuerpo	Moldeado de una pieza con muescas traseras Tejadillo integrado
Tipo de puerta	Ciego
Tipo de cierre	Cierre de doble barra de 3 mm

Complementario

Número de cierres	2
Descripción de placa de montaje	Sin placa de montaje
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras
Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	Gris RAL 7035
Normas	IEC 62208 Clasificación NEMA 13 Clasificación NEMA 4 X
Certificaciones de producto	UL

Entorno

Grado de protección IP	IP66 IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 IEC 62262
Resistencia al fuego	960 °C IEC 62208
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...90 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1511 - Declaración de conformidad de Schneider Electric  Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje