

USB Adapter 40 Gbps USB Type-C™ PD 3.1 240 W męski na żeński obrócony kątowny, w lewo / w prawo 8K 60 Hz

Opis

Ten adapter USB-C™ firmy Delock może być używany w celu podłączenia urządzeń USB-C™. Można go także podłączać do wolnego gniazda USB-C™ w celu ochrony interfejsu przed uszkodzeniem, gdy jest on używany w zakresie wysokiej wytrzymałości stykowej.



Numer artykułu 60244

EAN: 4043619602445

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ męski
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ żeński
- Szybkość transmisji danych do 40 Gbps
- USB Power Delivery (USB PD 3.1) dostarcza do 240 W
- Prąd wyjściowy: maks. 5 A
- Napięcie: maks. 48 V
- Obsługuje tryb DP Alt
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
 - DisplayPort 1.4 z DSC: do 7680 x 4320 @ 60Hz
 - DisplayPort 1.4 z DSC: do 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Transfer sygnałów audio i video
- Obsługa HDCP oraz HDR
- Wsteczna zgodność z USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4
- Do użytku po obu stronach
- Materiał obudowy: PVC
- Kolor: antracyt
- Wymiary (DxSxW): ok. 2,5 x 1,2 x 0,7 cm

Zawartość opakowania

- Adapter USB

Ogólne

Specyfikacja:	USB 40 Gbps
---------------	-------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x USB Type-C™ żeńskie

Właściwości techniczne

Napięcie robocze:	48 V
Szybkość transmisji danych:	40 Gbps

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	PVC
Długość:	2,5 cm
Szerokość:	1,2 cm
Wysokość:	0,7 cm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de