

Kabel USB 2.0 OTG Typ Micro-B męski na Typ-A żeński 11 cm

Opis

Ten przewód firmy Delock umożliwia ustanawianie połączenia pomiędzy urządzeniami USB, np. kartami pamięci lub zewnętrznymi dyskami twardymi wyposażonymi w port Micro USB. Funkcja OTG umożliwia bezpośrednią transmisję danych pomiędzy urządzeniem przenośnym a urządzeniem USB bez konieczności podłączania do komputera.



OTG / 11 cm

Numer artykułu 83018

EAN: 4043619830183

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
1 x USB 2.0 Typ Micro-B męski
1 x USB 2.0 Typ-A żeński
- Funkcja OTG (On-The-Go)
- Średnica kabla:
linia danych 28 AWG
linia zasilania 24 AWG
- Średnica kabla: ok. 4,7 mm
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 11 cm

Wymagania systemowe

- Urządzenie przenośne z obsługą OTG oraz gniazdem Micro USB

Zawartość opakowania

- USB 2.0 kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	OTG (On-The-Go) USB 2.0
---------------	----------------------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B męski
Złącze 2:	1 x USB 2.0 Typ-A żeński

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
-----------------------------	----------

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	linia danych 28 AWG linia zasilania 24 AWG 4,7 mm
Długość:	11 cm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de