



Model: **AK-SC-E02**



Kod produktu	AK-SC-E02
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Ilość faz	1 faza
Maksymalne natężenie prądu	32 A
Złącze zasilania	Złącze żeńskie Type 1 (J1772)
Platerowane wtyczki	Srebro
Kolor produktu	Niebieski
Wymiary produktu (L x W x H)	240 x 120 x 45 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	245 x 125 x 47 mm
Waga netto	380 g
Waga brutto	386 g
Kod EAN	5901720136879



Opis

Akyga® AK-SC-E02 to **wtyczka typu 1 (J1772)** do zasilania pojazdów elektrycznych. Może śmiało zastąpić zużyte złącze, jak i posłużyć do złożenia własnego kabla do ładowania samochodu elektrycznego. Wysokiej jakości połączane styki zapewniają idealne połączenie z gniazdem ładowania oraz umożliwiają **ładowanie pojazdu prądem do 32 A**. Co więcej, wtyczka **posiada gumową nasadkę**, która ułatwia utrzymanie czystości styków podczas transportu, tym samym chroniąc je przed przypadkowym uszkodzeniem. W górnej części wtyczki znajduje się **przycisk z uchem na kłódkę**, które służy do zabezpieczenia złącza przed odpięciem go podczas ładowania.