

DIGITUS Hybrydowy kabel światłowodowy HDMI® AOC, UHD 4K, 10 m

AK-330125-100-S
EAN 4016032462033



Kabel HDMI A/HDMI A M/M czarny 10m HDMI Hybrydowy HighSpeed z Ethernetem 4K 60Hz UHD

Ten aktywny hybrydowy kabel światłowodowy HDMI® AOC jest idealny do przesyłania nieskompresowanego obrazu i dźwięku z dużą przepustowością na większe odległości. Hybrydowa struktura składająca się z przewodów miedzianych i światłowodowych eliminuje zakłócenia elektromagnetyczne, zapewniając bezstratną transmisję na całej długości kabla, z rozdzielczością UHD do 4K/60 Hz i przepustowością do 18 Gb/s. Ze względu na zastosowanie przewodów optycznych (włókna szklanego) średnica tego aktywnego kabla jest niewielka i charakteryzuje się bardzo małymi promieniami gięcia i niską masą własną. Idealne do użytku w domu, pomieszczeniach przeznaczonych na spotkania biznesowe lub salach konferencyjnych oraz w budynkach, które stanowią tylko niektóre obszary zastosowania. Łatwa instalacja odbywa się za pomocą funkcji Plug and Play, podłącz i od razu ciesz się najwyższą jakością obrazu. Obsługiwane są liczne standardy, takie jak HDMI 2.0b, HDCP 2.2 lub HDR. Obszar audio obsługuje formaty ARC, DTS-HD Master Audio lub Dolby TrueHD, a także posiada wiele innych funkcji. Wykorzystanie najnowocześniejszej technologii chipowej umożliwia przesyłanie pełnego zakresu sygnału HDMI® i obsługę CED, EDID z bardzo niskim opóźnieniem i bez kompresji.

Transmisja nieskompresowanych sygnałów wideo i audio na 10 m w rozdzielczości UHD 4K z przepustowością 18 Gb/s.

- Obsługa formatów do 4K przy 50/60 Hz
- Obsługa formatów do 4K 3D
- Szybkość transmisji sygnału do 18 Gb/s
- Obsługuje do 120 Hz w Full HD
- Obsługa 1080p 3D HFR (wysoka częstotliwość odświeżania 3D)
- Obsługa formatu YUV 4:4:4

- HDCP 2.2, HDCP 1.4
- HDMI 2.0b (kompatybilny wstecz)
- Obsługa Deep Color (30-bitowa głębokość koloru)
- Obsługa wideo HDR (High Dynamic Range)
- Obsługa Audio Return Channel (ARC) (kanał powrotny audio)
- Obsługa Consumer Electronic Control (CEC) (interfejs szeregowy łączący sprzęt audio i wideo)
- Obsługa Lip-Sync (synchronizacja audio/wideo)
- Z kanałem Ethernet (HEC)
- Obsługa trybu Multi Stream Audio/Video
- Obsługa szerokokątnego formatu kinowego 21:9
- 32-kanałowa obsługa audio
- Obsługa Dolby TrueHD
- Obsługa 8-kanałowego LPCM, 192 kHz, możliwość odtwarzania 24-bitowych plików audio
- Obsługa DTS-HD Master Audio w postaci strumienia bitów
- Obsługa formatu Super Audio CD (DSD)
- Obsługa formatu Super Audio CD (DSD)
- Obsługa formatu DVD-Audio
- Obsługuje audio i wideo Blu-Ray Disc oraz HD-DVD
- Powierzchnia styku: Połączana
- Kolor kabli: Czarny
- Typ obudowy: Obudowa metalowa
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: yes
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Standard HDMI: HDMI Premium High Speed z Ethernetem
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 4096 x 2560 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Długość: 10 m

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	18	7.00	45.00	34.00	28.00	42,840.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.39	14.00	14.50	7.00	1,421.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.39	14.00	14.50	7.00	1,421.00
Netto bez opakowania	1	0.33	14.00	14.50	7.00	1,421.00

A close-up photograph of two black USB Type-C connectors. The connectors are shown from the front, revealing the gold-plated pins inside the blue plastic housing. The connectors are positioned side-by-side, with a black cable extending from the top of each. The background is a plain, light-colored surface.

