

SOPOT LED 24W, plafon oświetleniowy, 2565lm, IP20, 4000K, klosz PVC

Marka: ADVITI | Symbol: AD-PL-6461WLZM4 | Ean: 5908254840425

Adviti



OPIS PRODUKTU

Rodzina plafonów z serii ADVITI to szeroki wybór modeli i rozmiarów. Oprawy ściennie-sufitowe to niezbędny element wyposażenia każdego pomieszczenia, warto więc zadbać o to, aby sprawnie i efektownie służyły nam przez długi czas.

Produkt dostępny w trzech wariantach mocy: 12W, 18W, 24W.

Z łatwością da się w tej kategorii skompletować pasujące do siebie, bezpretensjonalne i eleganckie oświetlenie – do wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, domu, firmy czy mieszkania. Funkcjonalne i spójne aranżacje można tworzyć, dobierając lampy z kilku dostępnych serii, każda o konkretnych atutach i specyfice.

SOPOT, to plafon LED o mocy 24 W i neutralnej barwie światła (4000K), o natężeniu 2565lm. Lampa jest wygodna nawet w samodzielny montażu.

Sopot, to również uniwersalna lampa do różnego rodzaju zadań – dobrze sprawdzi się w korytarzu, na klatce schodowej czy w spiżarni, a zamontować można go zarówno na ścianie, jak i na suficie pomieszczenia. Stopień ochrony IP20 będzie w takich pomieszczeniach zupełnie wystarczający.

Okrągły, biały klosz wykonany z mlecznego PVC estetycznie będzie się komponował zarówno z awangardowym wystrojem wnętrza, jak i z prostym minimalistycznym wyposażeniem np. biurowej przestrzeni wspólnej. Ta forma oświetlenia sprawdzi się wszędzie tam, gdzie istotne będą uniwersalność i funkcjonalność.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe):	230 V
Źródło światła:	LED, wymienne
Moc (Do lamp o mocy):	24 W
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1):	2565lm
Skuteczność świetlna oprawy:	104lm/W
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa:	4000K
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	120
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C:	30000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80
Moc w trybie czuwania:	24 W
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:	Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Barwa światła:	Neutralny biały
Współczynnik mocy:	0.7

Wartość migotania Pst LM:	0.5
Wartość efektu stroboskopowego SVM:	0.4
Stopień ochrony (IP):	20
Odporność uderowa:	IK05
Klasa ochronności:	I
Do montażu ściennego:	tak
Przystosowane do zawieszenia:	nie
Do montażu sufitowego:	tak
Do montażu wbudowanego:	nie
Do montażu natynkowego:	tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych:	nie
Materiał obudowy:	metal
Materiał klosza:	PVC
Z czujnikiem ruchu:	nie
Z czujnikiem światła:	nie
Szerokość:	380
Wysokość/głębokość:	52
Długość:	380
Rodzaj napięcia:	AC
Osprzęt wymienny:	tak