

Płaski kabel taśmowy USB 2.0 USB Type-C™ męski na USB Type-C™ męski kątowy PD 3.0 60 W 1 m czarny

Opis

Ten **płaski kabel taśmowy USB** firmy Delock umożliwia połączenie urządzenia ze złączem USB Type-C™ z komputerem stacjonarnym lub laptopem wyposażonym w wolny port USB Type-C™. Na pierwszy rzut oka przemawia za nim **doskonała osłona z tkaniny** ze złączem umieszczonym w **metalowej obudowie**. Dzięki obsługiwaniu standardu **USB Power Delivery**, podłączone urządzenia mogą być zasilane do **60 W** (20 V / 3 A).

Super elastyczny i p?aski

Kabel USB idealnie nadaje się do podłączania do trudno dostępnych złączy, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Materiał powłoki kabla jest elastyczny i dobrze chroniony przez tekstylną powłokę.



Numer artykułu 80751

EAN: 4043619807512

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 USB Type-C™ męski
 - 1 x USB 2.0 USB Type-C™ męski, kątowe
- Średnica kabla:
 - linia danych 30 AWG
 - linia zasilania 24 AWG
- Prąd wyjściowy: maks. 3 A
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 60 W
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Przewód z osłoną z tkaniny
- Złącze w metalowej obudowie
- Kolor: czarny
- Długość: ok. 1 m

Zawartość opakowania

- USB 2.0 kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 2.0
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Type-CTM męski
Złącze 2:	1 x USB 2.0 Type-CTM męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
Moc maksymalna:	60 W
Maksymalny prąd:	3 A
Napięcie:	20,0 V

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	linia danych 28 AWG linia zasilania 22 AWG
Długość:	1 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de