

Podwójna stacja dokująca 1 dla 2 x SATA HDD / SSD z funkcją klonowania

Opis

Stacja dokująca HDD / SSD Delock umożliwia podłączenie dwu zewnętrznych dysków 2.5" lub 3.5" SATA HDD lub SSD przez interfejs USB. Rozwiązanie nie wymaga obudowy zewnętrznej, gdyż napęd HDD / SSD jest wpinany do stacji dokującej. Ponadto funkcja klonowania umożliwia kopiowanie zawartości jednego dysku na drugi dysk bez konieczności używania komputera osobistego.



Numer artykułu 62661

EAN: 4043619626618

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 2 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński
 - 1 x gniazdo prądu stałego
- Przycisk funkcji:
 - 1 x przycisk klonowania
 - 1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Do SATA HDD / SSD 2.5" i 3.5"
- Nadaje się do wszystkich SATA HDDs / SSDs aż do SATA 6 Gb/s
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- Wskaźnik LED zasilania, dostępu i stan kopiowania
- Wymiary (DxSxW): ok. 149 x 114 x 61 mm
- Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Typ zasilacza: zasilacz sieciowy z wtyczką Euro
- Identyfikator modelu: FJ-SW248G1203000E
- Napięcie wejściowe: 100 - 240 V
- Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50 / 60 Hz
- Prąd wejściowy: 1,5 A

- Napięcie wyjściowe / Prąd wyjściowy / Moc wyjściowa: 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
- Średnia sprawność podczas pracy: 87,7 %
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %): 81,9 %
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 0,10 W
- Długość kabla zasilacza: ok. 1,5 m
- złącze zasilania DC: 5,5 x 2,5 mm
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz


Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.7 lub nowszy
- Mac OS 10.7 lub nowszy
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Podwójna stacja dokująca
- USB 5 Gbps kabel
- Zewnętrzny zasilacz 12 V / 3 A
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Funkcja klonowania
Odpowiedni do nośników danych:	2.5" 3.5" SSD lub HDD
Obsługiwany system operacyjny:	Linux Kernel 3.7 lub nowszy Mac OS 10.10 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit Windows 11

Interfejs

Zewnętrzne:	1 x gniazdo prądu stałego 1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński
Wewnętrzne:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	149 mm
Szerokość:	114 mm
Wysokość:	61 mm
Kolor:	czarny

Zasilacz

Typ zasilania:	Specyfikacje źródła zasilania Euro wall power supply
----------------	--

Identyfikator modelu:	Specyfikacje źródła zasilania FJ-SW248G1203000E
Napięcie wejściowe:	Specyfikacje źródła zasilania 100 - 240 V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:	Specyfikacje źródła zasilania 50 / 60 Hz
Prąd wejściowy:	Specyfikacje źródła zasilania 1,5 A
Napięcie wyjściowe / Prąd wyjściowy / Moc wyjściowa:	Specyfikacje źródła zasilania 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
Średnia sprawność podczas pracy:	Specyfikacje źródła zasilania 87,7 %
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %):	Specyfikacje źródła zasilania 81,9 %
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	Specyfikacje źródła zasilania 0,10 W
Złącze zasilania:	Specyfikacje źródła zasilania DC plug 5.5 mm x 2.5 mm Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
Długość kabla zasilającego:	Specyfikacje źródła zasilania 1,5 m

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de