




## Patchcord światłowodowy LC/UPC - LC/UPC | Multimode | 50/125 | OM3 | Duplex | 5m


Kod produktu: 54078

Patchcord optyczny wielomodowy  
Złącza: LC/UPC - LC/UPC  
Standard: OM3  
Średnica kabla: 3.0 mm  
Długość kabla: 5 m

### Opis produktu

Patchcord światłowodowy znajduje zastosowanie w sieciach takich jak LAN, WAN, CCTV oraz telefonicznych, np. w biurze, domu lub przemyśle. Okablowanie światłowodowe cechuje się odpornością na zakłócenia i przesyłach elektromagnetyczne, niezawodnością, bezpieczeństwem pracy z racji braku iskrzenia oraz napięcia, a także dużą pojemnością informacyjną każdego poszczególnego włókna. Pod uwagę należy również wziąć fakt, że patchcord światłowodowy umożliwia przesyłanie sygnałów na duże odległości z powodu małych strat we włóknie światłowodowym, utrudnia podsłuch przesyłania danych, a także generuje niskie i wciąż obniżające się koszty.

### Schemat patchcorda



1. Kabel światłowodowy: konstrukcja ściślej tuby ze standardem OM3 z włóknem aramidowym jako wzmocnieniem, które cechuje się wysoką wytrzymałością, elastycznością, absorpcją energii, odpornością termiczną oraz lekkością, a także 3.0 mm zewnętrzną niepalną powłoką kabla (LSZH), która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów.
2. Zakończenie: złącza LC/UPC - LC/UPC.

### Dane techniczne

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Rodzaj złączy                 | LC/UPC - LC/UPC |
| Rodzaj patchcorda             | Wielomodowy     |
| Typ transmisji światłowodowej | Duplex          |
| Standard włókna               | OM3             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ włókna           | 50/125                                                                                                                                                                                                         |
| Powłoka              | LSZH                                                                                                                                                                                                           |
| Średnica kabla       | 3.0 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Tłumienność          | <0.3 dB                                                                                                                                                                                                        |
| Straty odbiciowe     | 35 - 39 dB                                                                                                                                                                                                     |
| Długość kabla        | 5 m                                                                                                                                                                                                            |
| Element wzmacniający | Włókno aramidowe                                                                                                                                                                                               |
| Kolor                | Turkusowy                                                                                                                                                                                                      |
| Informacje dodatkowe | Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych.<br>LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydzielą szkodliwych gazów.<br>Produkt indywidualnie testowany. |
| Opakowanie           | Polybag                                                                                                                                                                                                        |
| Waga brutto          | 0,078 kg                                                                                                                                                                                                       |
| Kod EAN              | 5901878540788                                                                                                                                                                                                  |

|              | 100 Mb Ethernet | 1 Gb Ethernet | 10 Gb Ethernet | 40 Gb Ethernet | 100 Gb Ethernet |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| OM2 (50/125) | 2km             | 550m          | 82m            | Nie wspiera    | Nie wspiera     |
| OM3 (50/125) | 2km             | 800m          | 300m           | 100m           | 100m            |
| OM4 (50/125) | 2km             | 1100m         | 550m           | 125m           | 125m            |