

Złącze zaciskowe męskie D-Sub 25 styków do 2 x RJ45 żeńskie z zespołem złożeniowym, beżowy

Opis

Adapter produkcji Delock służy do rozbudowania interfejsu szeregowego dzięki wykorzystaniu dwóch opcjonalnych przewodów sieciowych. Można w niej zatem indywidualnie przypisać każdy styk. Podłączyć koniec kabla dożądanego otworu złącza i pozwolić mu się zablokować w obudowie.

Uwaga

Różne aplikacje wymagają różnych połączeń pinów.



Numer artykułu 66833

EAN: 4043619668335

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x D-Sub 25 styków, zaciskowe męskie ze śrubami>
 - 2 x RJ45 żeńskie
- RJ45 z 8 stykami, połączenia przypisywane indywidualnie
- Kolor: beżowy
- Wymiary (DxSxW): ok. 55 x 53 x 40 mm

Wymagania systemowe

- Wolne złącze D-Sub 25 styków, zaciskowe żeńskie i RJ45 złącze męskie

Zawartość opakowania

- Adapter

Zdjęcia



PIN	Farbe / Color
1	● Blau / Blue
2	● Orange / Orange
3	● Schwarz / Black
4	● Rot / Red
5	● Grün / Green
6	● Gelb / Yellow
7	● Braun / Brown
8	○ Weiß / White

Interfejs

Złącze 1:	1 x D-Sub 25 styków, zaciskowe męskie ze śrubami
Złącze 2:	2 x RJ45 żeńskie

Właściwości fizyczne

Długość:	55 mm
Szerokość:	53 mm
Wysokość:	40 mm
Kolor:	beżowy

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de