



Spojovací krabice

HP 90-L



HP 90-L

Spojovací krabice

90 x 90 x 45 mm

obj. č.: 32599001

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), 7 osazených stupňovitých vývodků, Rozsah těsnění 5 - 16 mm, pro svorky do 4 mm²

šedá, bez svorek

IP55

4²

IK07



400V
AC



Technické údaje

Rozměry

šířka:	90 mm
délka:	90 mm
výška:	45 mm
Inner height:	38 mm
Inner width:	82 mm

Materiál:

Krabice:	Polypropylen, samozhášivý
Víko:	Polypropylen, samozhášivý
Materiál:	Polypropylen

vedlejší

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

SNI M20 - Stupňovitá vývodka



Spojovací krabice

HP 90-L

Ostatní atributy

Osazení:	Bez
Celkový počet přívodů:	9
Průřez vodiče:	4 mm ²
Možnost řazení:	No
Jmenovité izolační střídavé napětí:	400 V
Ochrana proti výbuchu:	bez
Zachování funkčnosti:	bez
plombovatelné:	No
bez těžkých kovů:	Yes
neobsahuje PVC:	Yes
Neobsahuje silikon:	Yes
Krytí:	IP55 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	No