



Adapter

Model: **AK-AD-24**



Kod produktu	AK-AD-24
Typ produktu	Adapter
Długość przewodu	15 cm
Wtyczka #1	Złącze żeńskie USB typu A
Wtyczka #2	Złącze męskie mini-Jack
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Materiał izolacji	PVC
Średnica kabla	5 mm
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Biały
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	70 x 50 x 10 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	110 x 70 x 11 mm
Waga netto	8 g
Waga brutto	10 g
Kod EAN	5901720131966
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Adapter Akyga® AK-AD-24 jest stosowany do ładowania i transferu danych w popularnych urządzeniach **MP3/MP4**. 15-centymetrowy kabel umożliwia swobodne użytkowanie.