

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Monolityczne kolumny świetlne, Harmony XVG, 60 mm, czerwony pomarańczowy zielony, światło stałe, brzęczyk, montaż na podstawie, IP42, 24V AC/DC

XVGB3SW

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVG
Typ produktu lub komponentu	Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	3 elementy podświetlane
Materiał	PC (UL94 V-2): Glob ABS (UL94HB): Korpus rury Aluminium: Rura
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVG
Sposób montaż urządzenia	Baza montażowa
Źródło światła	LED Stały Czerwony LED Stały Zielony LED Stały Bursztynowy
Kolor bloku świetlnego	Czerwony/pomarańczowy/zielony
Typ podstawy wskaźnika	Podstawa ze zintegrowanym bucikiem

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie zasilania	24 V AC/DC
Przekrój kabla	0,33 mm ²
Typ wyjścia dyskretnego	PNP i NPN
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0,5 kV
Prąd pobierany	180 mA
Poziom hałasu	85 dB
Pobór mocy	4,1 W
Częstotliwość podstawowa	2,64 kHz
Masa produktu	0,25 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE EAC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Stopień ochrony IP	IP42

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,926 cm
Szerokość opakowania 1	8,002 cm
Długość opakowania 1	31,039 cm
Waga opakowania 1	350,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	21
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	8,591 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	84
Wysokość opakowania 3	75 cm
Szerokość opakowania 3	60 cm
Długość opakowania 3	80 cm
Waga opakowania 3	43 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu XVGB3SW

Dimensions Drawings

Dimensions




Arkusz danych produktu

XVGB3SW

Mounting and Clearance


Mounting



Arkusz danych produktu XVGB3SW

Connections and Schema

Wiring



- (1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.
(2) Fuse (rated current: 0.5 A)
RD : Red
YE : Yellow
GR : Green
GY : Grey
OR : Orange
BK : Black

Zalecane zamienniki