

goodram

RIVAL

GAMING MICRO CARD

GGSM2AA

GŁÓWNE
CECHY

Interfejs UHS-I U3

Klasa wydajności: A2

Dostępne pojemności: 64, 128, 256, 512 GB

Prędkość odczytu do 170 MB/s¹

Klasa Video Speed V30

Idealne rozszerzenie przestrzeni dyskowej wielu konsol przenośnych

Kompatybilna z systemem Android²

Dożywotnia gwarancja



V30



A2

Goodram RIVAL UHS-I U3 A2 microCARD jest zoptymalizowana pod kątem szybkiego uruchamiania aplikacji. To najlepsze rozwiązanie dla wymagających konsol przenośnych, które pozwala rozbudować bibliotekę tytułów przy zachowaniu płynnej i responsywnej rozgrywki.

+
PARAMETRY

Dostępne pojemności	64, 128, 256, 512 GB
Standard karty	Micro SDXC
Prędkość transferu	odczyt: do 170 MB/s, zapis: do 120 MB/s ¹
Wymiary karty	15,0 x 11,0 x 1,0 [mm]
Prędkość interfejsu	UHS-I U3
Klasa Video Speed	V30
Klasa wydajności	A2
Wymiary opakowania	103 x 123 [mm]
Temperatura pracy	-25°C do +85°C
Temperatura przechowywania	-40°C do +85°C

+
SZCZEGÓŁY

PRODUKT	POJEMNOŚĆ	P/N	EAN
GOODRAM RIVAL M2AA	64 GB	GGSM2AA-0640R12	5908267914724
	128 GB	GGSM2AA-1280R12	5908267914748
	256 GB	GGSM2AA-2560R12	5908267914755
	512 GB	GGSM2AA-5120R12	5908267914779

¹Bazuje na wewnętrznych testach z wykorzystaniem adaptera z interfejsem PCI-e. Prędkość może się różnić zależnie od metodologii przeprowadzonego testu, wykorzystanej platformy i systemu operacyjnego.² Prawidłowa praca oraz parametry karty są uzależnione od urządzenia hosta.

goodram

RIVAL

GAMING MICRO CARD

GGSM2AA

+ DANE LOGISTYCZNE

P/N	EAN	MOQ	WYMIARY PRODUKTU (mm)	WAGA PRO- DUKTU (g)	WYMIARY OPAKOWANIA (mm)	WAGA PRO- DUKTU OPAKOWANIU (g)	WYMIARY OPAKOWANIA MOQ (mm)	WAGA OPAKOWANIA MOQ (g)	WYMIARY OPAKOWANIA ZBIORCZEGO (mm)	WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO (kg)
GGSM2AA-0640R12	5908267914724	25	15,0 x 11,0 x 1,0	0,4	103 x 123 x 7	9,5	124 x 136 x 108	280	515 x 280 x 125	2,5
GGSM2AA-1280R12	5908267914748	25	15,0 x 11,0 x 1,0	0,4	103 x 123 x 7	9,5	124 x 136 x 108	280	515 x 280 x 125	2,5
GGSM2AA-2560R12	5908267914755	25	15,0 x 11,0 x 1,0	0,4	103 x 123 x 7	9,5	124 x 136 x 108	280	515 x 280 x 125	2,5
GGSM2AA-5120R12	5908267914779	25	15,0 x 11,0 x 1,0	0,4	103 x 123 x 7	9,5	124 x 136 x 108	280	515 x 280 x 125	2,5