



Punotut suojasukat

Helagaine HEGP-sarja

Soveltuu mm. ajoneuvo- ja sähköteollisuuteen sekä koneisiin ja laitteisiin. Suojasukalla on laaja käyttölämpötila-alue.

Ominaisuudet ja edut

- Valmistettu polyesteristä
- Erittäin taipuisa
- Erinomainen hankauskestävyys
- Sarjan 13 kokoa kattavat nipun halkaisija-alueen 1 - 66 mm
- Suuri peitto (n. 81 %)
- Materiaali itsestään sammuva UL94 V2 mukaisesti
- Halogeenivapaa
- Suojasukka katkaistaan HSG0-lämpöleikkurilla



HEGP - punottu suojasukka.

MATERIAALI	Polyesteri (PET)
Käyttölämpötila-alue	-50 °C - +150 °C (+220 °C, lyhytaikaisesti)
Sulamispiste	+250 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2, FMVSS-302



TUOTETUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Suosittelava työkalu	Snro	Nimikenumero
HEGP03	1	5	Musta (BK)	200 m	45	52 361 60	170-10300
HEGP04	2	7	Musta (BK)	200 m	45	52 361 61	170-10400
HEGP05	3	9	Musta (BK)	200 m	45	52 361 62	170-10500
HEGP06	4	11	Musta (BK)	100 m	45	52 361 63	170-10600
HEGP08	5	12	Musta (BK)	100 m	45	52 361 64	170-10800
HEGP10	7	15	Musta (BK)	100 m	45	52 361 65	170-11000
HEGP12	8	17	Musta (BK)	100 m	45	52 361 66	170-11200
HEGP15	10	20	Musta (BK)	100 m	45	52 361 67	170-11500
HEGP20	14	26	Musta (BK)	50 m	45	52 361 68	170-12000
HEGP25	18	34	Musta (BK)	50 m	45	52 361 69	170-12500
HEGP30	20	40	Musta (BK)	50 m	45	52 361 70	170-13000
HEGP40	30	50	Musta (BK)	50 m	45	52 361 71	170-14000
HEGP50	40	66	Musta (BK)	50 m	45	52 361 72	170-15000

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Harmaa kysyttäessä. Määrämittaisina kysyttäessä. Minimitilauusmäärä saattaa poiketa pakkauskooosta.

Suositellut asennustyökalut	
	45 HSG0
	572

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.