

Adapter USB Type-C™ do HDMI (tryb DP Alt) 8K z HDR i zasilaniem 100 W

Opis

Adapter Delock nadaje się do podłączania monitora HDMI o rozdzielczości 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) do komputera z wyjściem USB-C™ i obsługą wielomodowego DisplayPort. W ten sposób adapter ten można podłączać do różnych laptopów, np. MacBooka, Chromebooka i podobnych. Ponadto adapter może również działać na złączu Thunderbolt™ 3.



USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 100 W

Adapter ma port USB Type-C™ Power Delivery port do podłączenia zasilania laptopa lub tabletu i ładowania go. Przejściówka może działać bez zasilania.

Numer artykułu 64199

EAN: 4043619641994

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ męski
 - 1 x HDMI-A żeński
 - 1 x USB Type-C™ PD żeński (zasilacz sieciowy)
- Chipset: Synaptics VMM7100
- Specyfikacja DisplayPort 1.4
- Rozdzielczość:
 - z DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 144 Hz
 - bez DSC:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz
- (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDR10
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Moc wyjściowa dla hosta: maks. 100 W
- Plug & Play
- Materiał obudowy: aluminium
- Długość kabla bez złączem: ok. 15 cm
- Kolor: czarny

Wymagania systemowe

- Android 11.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 lub nowszy
- Mac OS 12.2.1 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Surface Pro 7
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Adapter USB-C™ do HDMI
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play HDR / HDR10
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Mac OS 12.2.1 or above Android 11.0 or above

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x HDMI żeński
Złącze 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński

Właściwości techniczne

Chipset:	Synaptics VMM7100
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de