

DIGITUS® Panel krosowy (patch panel) modularny 19" 24x keystone, ekranowany, 1U, czarny, prowadnica kabli, pola opisowe

DN-91411

EAN 4016032280798



Panel krosowy modularny 19" 24x keystone, ekranowany, 1U, czarny, prowadnica kabli, pola opisowe

Modułowy panel krosowy firmy DIGITUS® jest dostępny w wersji 16- lub 24-portowej. Stal węglowa walcowana na zimno o grubości 1,5 mm zapewnia solidny montaż modułów Keystone.

- Konstrukcja mocowania Keystone: prosta
- Obszary zastosowań: szafa dystrybucyjna 483 mm (19")
- Normy: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Nadaje się do montażu w szafie rack 483 mm (19")
- Odpowiedni do ekranowanych modułów i złączy Digitus® Keystone
- Centralne połączenie uziemiające
- Właściwości techniczne:
- Materiał obudowy: blacha stalowa walcowana na zimno SPCC 1,5 mm, malowana proszkowo

- Norma materiałowa: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Materiał pręta uziemiającego: stal ocynkowana
- Właściwości fizyczne:
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568°C)
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568°C)
- Kolor: czarny RAL9005


Atrybuty

- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Porty: 24
- Wysokość [U]: 1

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	15	13.10	57.00	52.00	26.00	77,064.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.87	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.87	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Netto bez opakowania	1	0.78	7.50	56.00	10.00	4,200.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com