

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Monolityczne kolumny świetlne,
Harmony XVG, 60 mm, czerwony
pomarańczowy zielony, światło
stałe, montaż na rurze aluminiowej,
IP23, 24V AC/DC

XVGB3T

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVG
Typ produktu lub komponentu	Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	3 elementy podświetlane
Materiał	PC (UL94 V-2): Glob ABS (UL94HB): Korpus rury Aluminium: Rura
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVG
Sposób montaż urządzenia	Bezpośredni montaż
Źródło światła	LED Stały Czerwony LED Stały Zielony LED Stały Bursztynowy
Kolor bloku świetlnego	Czerwony/pomarańczowy/zielony
Typ podstawy wskaźnika	Podstawa bez bucza

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie zasilania	24 V AC/DC
Przekrój kabla	0,33 mm²
Typ wyjścia dyskretnego	PNP i NPN
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0,5 kV
Prąd pobierany	109 mA
Pobór mocy	3,1 W
Częstotliwość podstawowa	2,64 kHz
Masa produktu	0,39 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE EAC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
--	-------------

Stopień ochrony IP	IP23
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
--------------------------------	---

Wysokość opakowania 1	15,8 cm
-----------------------	---------

Szerokość opakowania 1	13,0 cm
------------------------	---------

Długość opakowania 1	8,5 cm
----------------------	--------

Waga opakowania 1	496,0 g
-------------------	---------

Jednostka miary opakowania 2	S04
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
--------------------------------	---

Wysokość opakowania 2	30 cm
-----------------------	-------

Szerokość opakowania 2	40 cm
------------------------	-------

Długość opakowania 2	60 cm
----------------------	-------

Waga opakowania 2	5,3 kg
-------------------	--------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
----------------------	----------------------------------

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
---------------------------	---

Bez rtęci	Tak
-----------	-----

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
------------------	--------------------------------------

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
---------------------------------------	---------------------

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
---	--

Kulistość – profil	Informacja o żywotności
--------------------	---


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu **XVGB3T**

Dimensions Drawings


Dimensions



Arkusz danych produktu **XVGB3T**

Mounting and Clearance


Mounting



Arkusz danych produktu XVGB3T

Connections and Schema

Wiring



- (1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.
 - (2) Fuse (rated current: 0.5 A)
- RD : Red
YE : Yellow
GR : Green
OR : Orange
BK : Black

Zalecane zamienniki