

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVGU Kolumna sygnalizacyjna z buczeniem wielokolorowa LED, 5V, Ø60

XVGU3SWV

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVGU
Typ produktu lub komponentu	Konfigurowalna monolityczna kolumna świetlna USB
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	3 elementy podświetlane
Sygnalizacja dźwiękowa	Buczek
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVGU
Źródło światła	LED stały lub migający wielobarwny
Typ podstawy wskaźnika	Podstawa ze zintegrowanym buczeniem
Poziom hałasu	82 dB (brzęczyk 2-tonowy) w 1 m

Parametry uzupełniające

Materiał	PC: Glob
Sposób montaż urządzenia	Montaż bezpośredni
Kolor bloku świetlnego	Przeźroczysty/przeźroczysty/przeźroczysty
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	5 V DC
Typ złącza (konektora)	USB typ A żeński
Prąd pobierany	400 mA
Częstotliwość dźwięku	2700 Hz 3800 Hz
Pobór mocy	2 W
Częstotliwość błysków	2 Hz z błyskający LED 1 Hz z błyskający LED
Zgodność produktu	Vijeo Designer 4.6 tylko do użytku wewnętrznego HMIGTO XBTGT.... XBTGK.... XBTGC1. XBTGC2. XBTGH
Masa produktu	0,3 kg

Środowisko pracy

Normy	EN 61000-6-2
-------	--------------

Certyfikaty produktu	GOST cUL CE RCM UL 508
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...55 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I
Stopień ochrony IP	IP54

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,9 cm
Szerokość opakowania 1	7,9 cm
Długość opakowania 1	31,1 cm
Waga opakowania 1	350,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	21
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	8,6 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	84
Wysokość opakowania 3	80 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	60 cm
Waga opakowania 3	42,908 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu XVGU3SWV

Dimensions Drawings

Dimensions


Direct Base Mounting



Arkusz danych produktu XVGU3SWV

Mounting and Clearance

Mounting on Horizontal Support for Direct Base Mounting




Arkusz danych produktu

XVGU3SWV

Mounting and Clearance

Mounting Orientation



- (1) Choose a flat surface with enough strength and with little vibration for installation. Mount this product according to the figure to maintain IP charac
- (2) OK
- (2) NO

Zalecane zamienniki