



Spojovací krabice

Q 12-L



Q 12-L

Spojovací krabice

85 x 85 x 37 mm

obj. č.: 33491201

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 průvodičů, s odlehčením v tahu podle DIN VDE 0606, z toho 7 ks přístupných shora, 3 spodní průvody, s vnějšími místy připojení

šedá, bez svorek, pro samostatné svorky s certif. VDE

2,5²

IK07



400V
AC



IP20

Technické údaje

Rozměry

šířka:	85 mm
délka:	85 mm
výška:	37 mm

Materiál:

Krabice:	Polypropylen
Víko:	Polypropylen
Materiál:	Polypropylen

Certifikáty



vedlejší

HandyGrip VG 20 - Upínací lišta

HandyGrip VG 21 - Upínací lišta

HandyGrip VG 21 w - Upínací lišta

HandyQuick SQ 32 - Bezšroubová svorka

HandyQuick SQ 52 - Bezšroubová svorka



Spojovací krabice

Q 12-L

Ostatní atributy

Barva:	šedá
Průřez vodiče:	2,5 mm ²
Jmenovité izolační střídavé napětí:	400 V
plombovatelné:	No
bez těžkých kovů:	Yes
neobsahuje PVC:	Yes
Neobsahuje silikon:	Yes
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Krytí:	IP20 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	No
Osazení:	Bez