

Przedłużacz USB 10 Gbps USB Type-C™ męski na żeński 1 m 4K PD 60 W

Opis

Ten przewód USB firmy Delock służy do przedłużenia połączenia USB Type-C™.



Numer artykułu 85533

EAN: 4043619855339

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Poly bag

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
- Średnica kabla:
 - linia danych 32 AWG
 - linia zasilania 24 AWG
- Prąd wyjściowy: maks. 3 A
- Średnica kabla: ok. 4,5 mm
- Szybkość transmisji danych do USB 10 Gbps
- Obsługa HDR
- Obsługa HDCP
- Obsługa DisplayPort Alt Mode
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 60 W
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 1 m


Wymagania systemowe

- PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™

Zawartość opakowania

- USB kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	HDR USB 10 Gbps USB Power Delivery 3.0
---------------	--

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x USB Type-C™ żeńskie

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	10 Gbps
Moc maksymalna:	60 W
Maksymalny prąd:	3 A

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	linia danych 32 AWG linia zasilania 24 AWG
Długość:	1 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de